

Bitstrong是图像专业公司 (有正规发票/一般纳税人), 有20多年/丰富的热图像业绩: <http://bitstrong.co.jp/ind/product/index.php?pid=11>

序号	主推与否	方案	推荐场景	设备外观	设备型号	常规参数	供货周期	安装要求	支架配件推荐(需另购)	备注
1	主推	手持巡检体温筛查方案-经济型方案	非接触式人工巡检		DS-2TP31B-3AUF	热成像分辨率: 160*120 测温精度: ±0.5°C 测温范围: 30-45°C	现货在国内/出货快	人脸距离: 1米	可以放三脚架上(自行另购OK)	但是厂家有出货数量限制, 厂家收款后排队
2	主推	快速临时布控方案-经济型	学校/医院等室内主要出入口/大厅		DS-2TD1217B-6/PA(国内标配)(B)	热成像: 分辨率160×120; 焦距6mm; 视场角: 25°×18.7°; 可见光: 分辨率2688*1520; 焦距8mm; 视频模式: 双光融合;	7个工作日陆续出货	安装高度: 1.5米 人脸距离: 1.5米	壁挂支架: DS-1273ZJ-140: 302700333 墙角支架: DS-1276ZJ-SUS: 302701678 三脚架: DS-2907ZJ: 302702952 (三脚架需配置转接盘型号DS-2908ZJ, 物料代码314200001) 吸顶架: DS-1271ZJ-140: 302700323 壁装: DS-1273ZJ-140B: 302700330	1. 支持AI人脸检测, 多目标同时检测体温 (2月15日提供升级程序) 2. 声光报警, 内置喇叭, 体温过高报警时语音提示“体温异常请复合体温” 3. 多种方案可选: 无人体方案精度±0.5度, 可加黑体方案精度±0.3度 4. 快速布控, 支持三脚架配合简易安装
3	主推	快速临时布控方案-经济型	学校/医院等室内主要出入口/大厅		DS-2TD1217B-3/PA(国内标配)(B)	热成像: 分辨率160×120; 焦距3mm; 视场角: 50°×37.2°; 可见光: 分辨率2688*1520; 焦距4mm; 视频模式: 双光融合;	(厂家主推, 交货相对快。下单的数量无限制但陆续出货, 比如100个订单每天发货5-10个)	安装高度: 1.5米 人脸距离: 1米	壁挂支架: DS-1273ZJ-140: 302700333 墙角支架: DS-1276ZJ-SUS: 302701678 三脚架: DS-2907ZJ: 302702952 (三脚架需配置转接盘型号DS-2908ZJ, 物料代码314200001) 吸顶架: DS-1271ZJ-140: 302700323 壁装: DS-1273ZJ-140B: 302700330	1. 支持AI人脸检测, 多目标同时检测体温 (2月15日提供升级程序) 2. 声光报警, 内置喇叭, 体温过高报警时语音提示“体温异常请复合体温” 3. 多种方案可选: 无人体方案精度±0.5度, 可加黑体方案精度±0.3度 4. 快速布控, 支持三脚架配合简易安装
4	主推	快速临时布控方案-经济型	学校/医院等室内主要出入口/大厅		DS-2TD1217B-3/PAW(国内标配)(B)	热成像: 分辨率160×120; 焦距3mm; 视场角: 50°×37.2°; 可见光: 分辨率2688*1520; 焦距4mm; 视频模式: 双光融合;	100个订单每天发货5-10个)	安装高度: 1.5米 人脸距离: 1米	壁挂支架: DS-1273ZJ-140: 302700333 墙角支架: DS-1276ZJ-SUS: 302701678 三脚架: DS-2907ZJ: 302702952 (三脚架需配置转接盘型号DS-2908ZJ, 物料代码314200001) 吸顶架: DS-1271ZJ-140: 302700323 壁装: DS-1273ZJ-140B: 302700330	1. 支持AI人脸检测, 多目标同时检测体温 (2月15日提供升级程序) 2. 声光报警, 内置喇叭, 体温过高报警时语音提示“体温异常请复合体温” 3. 多种方案可选: 无人体方案精度±0.5度, 可加黑体方案精度±0.3度 4. 快速布控, 支持三脚架配合简易安装 5. 支持wifi
5	主推	快速临时布控方案-经济型	学校/医院等室内主要出入口/大厅		DS-2TD2617B-10/PA(国内标配)(B)	热成像: 分辨率160×120; 焦距10mm; 视场角: 15.96°×12°; 可见光: 分辨率2688*1520; 焦距8mm; 视频模式: 双光融合;	7个工作日陆续出货	安装高度: 1.5米 人脸距离: 2米	一体式筒机直连盒: DS-1260ZJ: 302700239 墙角支架: DS-1276ZJ-SUS: 302701678 立杆架: DS-2904ZJ: 302701930 三脚架: DS-2907ZJ: 302702952 (三脚架需配置转接盘型号DS-2909ZJ, 物料代码314200002)	1. 支持AI人脸检测, 多目标同时检测体温 (2月15日提供升级程序) 2. 声光报警, 内置喇叭, 体温过高报警时语音提示“体温异常请复合体温” 3. 多种方案可选: 无人体方案精度±0.5度, 可加黑体方案精度±0.3度 4. 快速布控, 支持三脚架配合简易安装 5. 针对已经下单打款的重点项目, 两周内开始分批交货
6	主推	快速临时布控方案-经济型	学校/医院等室内主要出入口/大厅		DS-2TD2617B-6/PA(国内标配)(B)	热成像: 分辨率160×120; 焦距6mm; 视场角: 25°×18.7°; 可见光: 分辨率2688*1520; 焦距8mm; 视频模式: 双光融合;	(厂家主推, 交货相对快。下单的数量无限制但陆续出货, 比如100个订单每天发货5-10个)	安装高度: 1.5米 人脸距离: 1.5米	一体式筒机直连盒: DS-1260ZJ: 302700239 墙角支架: DS-1276ZJ-SUS: 302701678 立杆架: DS-2904ZJ: 302701930 三脚架: DS-2907ZJ: 302702952 (三脚架需配置转接盘型号DS-2909ZJ, 物料代码314200002)	1. 支持AI人脸检测, 多目标同时检测体温 (2月15日提供升级程序) 2. 声光报警, 内置喇叭, 体温过高报警时语音提示“体温异常请复合体温” 3. 多种方案可选: 无人体方案精度±0.5度, 可加黑体方案精度±0.3度 4. 快速布控, 支持三脚架配合简易安装 5. 针对已经下单打款的重点项目, 两周内开始分批交货
7	主推	快速临时布控方案-经济型	学校/医院等室内主要出入口/大厅		DS-2TD2617B-3/PA(国内标配)(B)	热成像: 分辨率160×120; 焦距3mm; 视场角: 25°×18.7°; 可见光: 分辨率2688*1520; 焦距8mm; 视频模式: 双光融合;	100个订单每天发货5-10个)	安装高度: 1.5米 人脸距离: 1米	一体式筒机直连盒: DS-1260ZJ: 302700239 墙角支架: DS-1276ZJ-SUS: 302701678 立杆架: DS-2904ZJ: 302701930 三脚架: DS-2907ZJ: 302702952 (三脚架需配置转接盘型号DS-2909ZJ, 物料代码314200002)	1. 支持AI人脸检测, 多目标同时检测体温 (2月15日提供升级程序) 2. 声光报警, 内置喇叭, 体温过高报警时语音提示“体温异常请复合体温” 3. 多种方案可选: 无人体方案精度±0.5度, 可加黑体方案精度±0.3度 4. 快速布控, 支持三脚架配合简易安装 5. 针对已经下单打款的重点项目, 两周内开始分批交货
8	主推	测温安检门-经济型方案	适用于机场/铁路/车站/海关等核心通道, 学校/医院/企业园区等室内主要出入口/大厅		NP-SG318LT-F	1.半球式热成像测温; 2.温度显示在LCD屏, ±0.5°C; 3.支持连续单人检测; 4.现场通过4200像素热力和可见光图; 5.实现通过安检门人员的人脸识别; (20号可升级程序) 6.LCD触摸屏(7寸)显示, 188像素; 7.语音提示“检测异常”等报警;	7个工作日陆续出货	室内无风环境, 室外需搭建密闭帆布蓬。	物料代码: 315300125	2月8号开始, 小批量交货 包含安检门, 1个热成像半球及支架。
9	不主推	测温安检门-简易型方案	适用于机场/铁路/车站/海关等核心通道, 学校/医院/企业园区等室内		NP-SG112LT	1.热成像非接触式测温; 2.顶部飞猪摄像头: 金属物体从中间通过也会准确报警; 3.显示: 温度显示在LCD屏幕上, 精度在±0.5°C 4.可视化: 现场通过4200像素热力和可见光图 5.多区域独立探测: 12个独立探测区域, 每个区域1000像素热成像分辨率	2周	室内无风环境, 室外需搭建密闭帆布蓬。	物料代码: 315300120	包含安检门, 1个热成像卡片机及支架。 目前欠单太多, 卡片机产能不足, 交期较久
10	主推	快速临时布控方案-配件推荐	快速临时布控: 三脚架/半球专用三脚架(四选一)		DS-2907ZJ	温度分辨率0.1°C 测温精度±0.2°C(单点) 温度稳定性±0.1-0.2°C/h 有效发射率0.9±0.02 环境温度0-40°C 测温精度: ±0.3°C;	当前库存紧张, 付款后考虑货期	高度可调节, 建议1.5米	物料: 302702952, 最大负重: 30kg	4个型号支架承重不一样, 但安装热成像相机/半球足够, SPS预计8号上线, 有货均可选择下单使用。
11	DS-2910ZJ				高度可调节, 建议1.5米	物料: 301715120, 最大负重: 5kg				
12	DS-2913ZJ				高度可调节, 建议1.5米	物料: 301715123, 最大负重: 6kg				
13	DS-2914ZJ				高度可调节, 建议1.5米	物料: 314200004, 最大负重: 6kg				
14	主推	快速临时布控: 手持/卡片机专用三脚架		DS-2915ZJ	UNC 1/4" -20三脚架接口	温度分辨率0.1°C 测温精度±0.2°C(单点) 温度稳定性±0.1-0.2°C/h 有效发射率0.9±0.02 环境温度0-40°C 测温精度: ±0.3°C;	7个工作日陆续出货	高度可调节, 建议1.5米	物料: 314200003, 最大负重: 4kg	当前库存紧张, 2月12号会到货6000, 具体以SPS为准
15	主推	在线体温筛查方案-高端方案之配件黑体	学校/医院等室内主要出入口/大厅		黑体: JQ-70MYZ1B	温度分辨率0.1°C 测温精度±0.2°C(单点) 温度稳定性±0.1-0.2°C/h 有效发射率0.9±0.02 环境温度0-40°C 测温精度: ±0.3°C;	7个工作日陆续出货	安装高度: 1.5米	可选筒机/半球等摄像头三脚架	高端测温方案主推筒机/半球+黑体; 黑体(单独下单) 物料303700643
16	不主推	在线体温筛查方案-高端方案	学校/医院等室内主要出入口/大厅		DS-2TA13-7VI/H1	热成像分辨率384*288, 焦距7mm; 可见光分辨率: 1920*1080; 测温精度: ±0.3°C; 测温范围: 30-45°C;	4周	安装高度: 1.5米 人脸距离: 1.2-2米	壁挂支架 (物料代码): 302700585或 吊装支架 (物料代码): 302700598	型号为套件, 包含热像仪和黑体。注意: 高端测温方案主推筒机/半球+黑体
17	不主推	在线体温筛查方案-高端方案	学校/医院等室内主要出入口/大厅		DS-2TA13-15VI/H1	热成像分辨率384*288, 焦距15mm; 可见光分辨率: 1920*1080; 测温精度: ±0.3°C; 测温范围: 30-45°C;	4周	安装高度: 2.4米 人脸距离: 3-7米	壁挂支架 (物料代码): 302700585或 吊装支架 (物料代码): 302700598	型号为套件, 包含热像仪和黑体。
18	不推	在线体温筛查方案-经济型方案	学校/医院等室内主要出入口/大厅		DS-2TB21-3AVF	热成像分辨率: 160*120 测温精度: ±0.5°C 测温范围: 30-45°C	3个星期 (因产品/厂家的意见是“不推”, 有交货周期更长/订货难度)	安装高度: 2米 人脸距离: 3米以内	壁挂支架: DS-1299ZJ	请注意该产品是旧产品, 厂家的意见是“不推”, 有交货周期更长/订货难度

Bitstrong是图像专业公司 (有正规发票), 有20多年/丰富的热图像业绩: <http://bitstrong.co.jp/ind/product/index.php?pid=11>

明眸测温 (通道&立式测温人证)													
序号	主推与否	适用场景	组件类型	产品组件	设备型号	物料代码	参考交期	常规参数	产品外观	安装环境	备注		
1	主推	厂区等固定人员场景人脸识别+测温新建方案	必选	经济款摆闸	DS-K3B501-L/MPg-Dp65	302907166	交期预估 2-3周	通道宽度650mm, 配进出双向IC读卡器, 配进向测温设备及支架, 预留进出双向明眸安装孔位。 Tt型号已包含筒机测温组件, 人脸组件单独下单。本清单为推荐型号, 其余配置需走OA配单流程获取人员通道整机物料代码。 筒型测温组件: DS-2TD2617B-3/PA, 分辨率160 × 120, 焦距3mm; 测温精度: ±0.5摄氏度; 可见光: 分辨率2688*1520; 焦距8mm; 视频模式: 双光融合;		室内无风环境, 室外需搭建密闭帆布蓬。 底座作用: 避免通道直接膨胀螺丝安装在地面, 破坏装修。	无测温组件, 出向人脸/刷卡		
2					DS-K3B501-M/MPg-InTt	314600056					进向人脸/刷卡+测温, 出向人脸/刷卡		
3					DS-K3B501-R/MPgTt-Dp	314600057					进向人脸/刷卡+测温		
4			必选	明眸组件	DS-K5671-ZU	302913781					7英寸LCD显示屏; 产品尺寸: 228.6mm*126.6mm*31.55mm; 工作温度: -30~60°C;	对接测温设备, 屏幕显示测温结果。基线型号需升级对接热成像版本程序。	
5			可选	通道底座	DS-K3B601-BASE650-S	302912834					650mm的DS-K3B501/601系列单通道底座	防止人员通道打膨胀螺丝固定会损坏地面装修。 通道直接安放在底座, 底座下可以直接布线	适合单通道使用
6			DS-K3B601-BASE650-M		302912934	650mm的DS-K3B501/601系列单通道底座					适合多通道, 配合BASE650-S使用: S+M+M...M		
7	主推	人证比对+测温需求通用方案	必选	立式测温人证一体机	DS-K5604A-3AVF(国内标)	302916917	交期预估 2-3周	非接触式体温检测模块, 测温精度: ±0.5摄氏度, 测温范围: 30-45°C; 设备支持刷卡、人脸识别、刷卡+人脸、人证比对、自动模式(刷卡、人脸、人证自动切换); 10.1寸显示屏, 本地支持 50000 人脸库。		室内无风环境, 室外需搭建密闭帆布蓬	ISC联调测试, 4200对接中		
8	不推	人员通道利旧改造人脸识别+测温方案	必选	明眸组件	DS-K5671-ZU	302913781	7英寸LCD显示屏; 产品尺寸: 228.6mm*126.6mm*31.55mm; 工作温度: -30~60°C;		室内无风环境, 室外需搭建密闭帆布蓬	对接测温设备, 屏幕显示测温结果。基线型号需升级对接热成像版本程序。			
9			必选	测温组件	DS-K56T-3AVF	302916916				非接触式测温, 热成像分辨率: 160*120, 测温范围: 30-45°C, 测温精度: ±0.5摄氏度	测温组件DS-K56T-3AVF必须与人脸组件DS-K5671-ZU配套使用, 两款设备程序均需要升级为专用版本		
10	不推	人脸识别+测温需求通用方案	必选	立式测温人脸识别一体机	DS-K1T642V-3AVF(国内标)	302916918	非接触式体温检测模块, 测温精度: ±0.5摄氏度, 测温范围: 30-45°C 设备支持刷卡、人脸识别、刷卡+人脸, 4.3寸显示屏, 本地支持 50000 人脸库		室内无风环境, 室外需搭建密闭帆布蓬	ISC联调测试, 4200对接中			
11	不推	通关体温筛查方案-高端方案	必选	通关体温筛查方案-高端方案	DS-K3BH4306		4-6周	热成像分辨率: 384*288; 可见光分辨率: 1920*1080; 测温精度: ±0.3°C; 测温范围: 30-45°C;		室内无风环境, 室外需搭建密闭帆布蓬	型号为套件, 包含闸机、热像仪和黑体, 身份证阅读器, 护照阅读器, 工控机, 显示屏等。 热像仪安装要求: 安装高度: 1.5米 人脸距离: 1.2~2米		

Bitstrong (有正规发票/一般纳税人), 有丰富的红外额温枪业绩: <http://www.bitstrong.com/jp/BSanimal/twn.php>



序号	方案	产品名称	设备外观	设备型号	常规参数	供货周期	备注
1	非接触式体温计	VisioBS Mini		B06700S	测温精度: +/- 0.2 or 0.3° C 测温范围: 1.0° C to 80.0° C	付款后/2周	原产地: 意大利 该产品的创始 厂家/世界名牌
2	非接触式体温计	VisioBS Smart		B06470S	测温精度: +/- 0.2 or 0.3° C 测温范围: 1.0° C to 80.0° C	付款后/2周	
3	非接触式体温计	VisioBS		B06400S	测温精度: +/- 0.2 or 0.3° C 测温范围: 1.0° C to 80.0° C	付款后/2周	
4	非接触式体温计	VisioBS Pro		B06480S	测温精度: +/- 0.2 or 0.3° C 测温范围: 1.0° C to 80.0° C	付款后/2周	



供参考: 这类产品的测温精度如何是关键。日本omron的都不好, 日本医院用的都是是专业公司的产品。意大利这家公司的产品是该产品的初创公司, 品种很多, 都细分专业。不像omron等的只有范用的。omron等的范用的, 基本都在家电商城销售, 医院用的很少